

押すだけ、踏むだけで簡単にシール完了

卓上シーラー

場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。

標準タイプ



PS-200

標準タイプ



PS-300

標準タイプ



NL-402J (BK)

ホワイト (W) もあります。

カッター付きタイプ



NL-202JC-5 (W)

ブラック (BK) もあります。

溶断タイプ



NL-202JR (BK)

ホワイト (W) もあります。

フリーハンド

- 2種類のヒーター交換
- 外装版はステンレス仕様で衛生的。医療、食品関係に最適です。
- テフロンシートは巻き取り方式です。(2.5と5mm幅)で用途拡大



両手で袋を持ったまま
テーブルを押すだけ!!



NL-252FH

卓上シーラー / 両面ヒーター式

- アルミラミネートガゼット袋のシールが可能
- 両面ヒーターで上下の加熱により強力できれいにシールができます。
- 「両面・下側」のヒーター切替スイッチで多くのシートに対応。



NL-202JW-10

オートシーラー

- オート機能は電子回路によりシール、冷却、サイクルの調節ができ作業効率をよくします。
- フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
- 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動でできます。



NL-453PA-5

■製品仕様一覧

タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	シール寸法 mm(幅×高さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg)※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力※2	
										ポリエチレン	ポリプロピレン
シンプル	PS-200	瞬間電通	2×200	100	260	230	0.4~2.0	2.5	77×305×150	0.5	0.35
	PS-300		2.5×300		380	280	0.5~2.0	3.9	85×425×175	0.6	0.4
	NL-402J (W) (BK)		2.5×400		730	280	0.5~2.5	4.9	92×545×290	0.6	0.4
カッター付	NL-202JC-5 (W) (BK)		5×200		540	240	0.6~3.5	4	92×380×265	0.6	0.4
	NL-202JC-10 (W) (BK)		10×200		930	240	0.4~3.0	4.5	92×380×265	0.6	0.4
	NL-302JC-5 (W) (BK)		5×300		660	240	0.6~3.2	5	92×470×280	0.6	0.5
	NL-402JC-5 (W) (BK)		5×400		880	220	0.6~3.2	5.5	92×570×285	0.6	0.5
溶断	NL-202JR (W) (BK)		長さ 200		470	250	0.3~1.0	2.4	85×325×230	0.7	0.4
	NL-302JR (W) (BK)		長さ 300		770	280	0.3~1.0	3.8	92×455×280	0.8	0.5
フリーハンド シーラー	NL-252FH		2.5×245		750	180	0.3~1.5	7.7	315×310×150	0.3以下	0.2以下
	NL-302FH	5×245	250								
卓上シーラー	NL-202JW-10	2.5×300	800	180	0.3~1.5	8.3	370×310×150	0.3以下	0.2以下		
	NL-202JW-10	5×300		250							
オート シーラー	NL-453PA-5	10×200	1200	約 80~約 250	0.3~1.5	10.5	330×370×275	0.6以下	0.4以下		
	NL-453PA-10	5×450	1200	約 80~約 250	0.3~3.5	22	520×360×190	0.6以下	0.4以下		
	NL-453PA-10	10×450	1450	約 80~約 250	0.3~3.5	23	520×360×190	0.6以下	0.4以下		
	NL-603PA-5	5×600	1450	約 80~約 250	0.3~3.5	24	670×360×190	0.6以下	0.4以下		

※1 質量は電源コードを除く。 ※2 シール能力はフィルムを重ねた総厚み。

小型真空包装機チャンバー式

- オイルレス真空ポンプでコストダウン
オイル関係のお手入れや消耗品交換は一切不要です。



NL-280V-10
NL-280V-10A (傾斜タイプ)

真空包装機脱気式

- チャンバー式真空機に匹敵する高真空 -95 kPa 以上です。
- シーラー機としても使用できます。



NL-300S-5

■製品仕様一覧

タイプ	機種名 (型番)	シール寸法 mm(幅×高さ)	シール時間 (sec)	電圧 (V)	電力 (W)		真空槽寸法 mm (幅×奥行×高さ)	最大対応 フィルム寸法 mm(幅×高さ)	到達真空度 (kPa)	脱気速度 (L/分)	真空ポンプ	質量 ※1 (kg)	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)
					ヒーター 加熱時	真空ポンプ 運転時							
小型真空包装機 チャンバー式	NL-280V-10 NL-280V-10A	10×280	設定時間 6.0~0 (0.5秒間隔)	100	1100	370 420	300×350×105	280×340	約-99以上	約77	オイルレス	約27.5	372×500×355
真空包装機脱気式	NL-300S-5	5×300	設定時間 6.0~0 (1秒間隔)		550	300×23×11	幅300	-95以上	約16	約8.2		390×392×150	

※1 質量は電源コードを除く。

スタンドシーラー

- ペダルを踏むだけで圧着できるので、
袋を両手で持って作業ができます。
- 立ち作業、大きめな袋のシールに最適です。



NL-303PS-5

スタンドシーラー / 両面ヒーター式

- ヒーター両面方式なので厚手のガゼット、
ラミネート袋に最適です。



NL-303SW-5

ヒートシーラー

- 温度調節と両面ダイレクトヒーターにより、
アルミラミネート袋など強力に圧着できます。
- 網目のシールで幅は10mmとなります。



NL-303DH

重量テーブル

- 20kgまでの重量物のシール時に便利です。



スタンドパイプに取り付け、上下調整ができる
ので最適なシール位置が確保できます。

■製品仕様一覧

タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	シール寸法 mm(幅×高さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力 ※2	
										ポリエチレン	ポリプロピレン
スタンド シーラー	NL-303PS-5	瞬間電通	5×300	100	670	250	0.3~2.0	22	370×410×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-303PS-10		10×300		1180		0.3~2.0	23.5	370×420×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-453PS-5		5×450		1140		0.3~1.5	23.5	520×420×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-453PS-10		10×450		1420		0.3~2.5	24.5	520×430×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-603PS-5		5×600		1380		0.3~1.5	25.5	670×430×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-603PS-10		10×600		1430		0.3~3.0	26	670×440×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-803PS-5		5×800		1390		0.3~3.0	29.5	870×440×1020	0.6以下	0.4以下
	NL-303SW-5		両面瞬間電通		5×300		1460	0.3~1.5	24	370×430×1020	1.0以下
	NL-453SW-5	5×450	1470	0.3~1.5	26	520×450×1020	1.0以下	0.6以下			
ヒートシーラー	NL-303DH	ヒート式	10×290	300	室温~約200	—	20.3	350×280×1020	—	—	

※1 質量は電源コードを除く。 ※2 シール能力はフィルムを重ねた総厚み。